



Rollprüfstand Spur G Rolling Road G Scale

Art.-Nr. / Item No.: 8101200

Version 1.1



1. Einleitende Information

Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G, IIm und Spur 1 Lokomotive in der Auslage oder in der Sammlervitrine. Der Rollprüfstand kann überall (sowohl auf der Gerade als auch in einer Kurve) auf dem Gleis positioniert werden. Besonders erwähnenswert ist auch die 3°-schräge Lauffläche der Gleitlager nach Standard der NEM (Normen Europäischer Modellbahnen). Durch Ihre einzigartige Form bieten die Gleitlagerrollen optimale Laufeigenschaften und Stromaufnahme (Schleiferbock) bei minimalen Abbrandeigenschaften.

1.1 Lieferumfang

- 2 x Achslagerböcke
- 1 x Schleiferbock
- Bedienungsanleitung

2. Anschluss

Setzen Sie die 2 Achslagerböcke und den Schleiferblock entsprechend Ihrer Lok auf das Gleis.

Sand, Schmutz und Wasser sollten vom Rollprüfstand ferngehalten werden.

Sollte er einmal verschmutzt sein, so reinigen Sie ihn bitte gründlich mit etwas Reinigungsbenzin.

Anschließend die Räder ölen!

1. General Information

This is the „First Class“ display mechanism to present your G-Gauge or 1-Gauge locomotive in the window display or collectors showcase. The Rolling Road System features a custom-made guiding wheel technology that guarantees the best running characteristics for all locomotives. This design is superior to ball bearing units. Wheel supports are firmly positioned on the tracks. Repositioning is so easy. The low weight of the components assures comfortable handling also. The wheel supports can be positioned on straight track as well as curves!

1.1 Scope of Supply

- 2 x axle supports
- 1 x contact support
- manual

2. Hook-Up

Arrange axle support and the power pickup support on the track according to your locomotive.

Sand, dirt, and water should be kept away from the device at all times. If dirty, please clean with standard cleansing alcohol. Afterwards, please put some oil on the mechanics.

3. Technische Daten

Spurweite: 45mm (z.B. IIm)
 minimaler Achsabstand: 45mm

3.1 Garantie, Reparatur, Kundendienst

MASSOTH gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen Ländern abweichen. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen übergeben Sie das Produkt bitte Ihrem Fachhändler oder senden es direkt an den Hersteller. Unfrei zurückgesendete Sendungen werden nicht angenommen. Eine Kopie des Kaufbelegs wird vorausgesetzt. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktuellen Broschüren, Produktinformationen, Dokumentation und Softwareprodukte rund um MASSOTH-Produkte.

3. Technical specifications

Gauge: 45mm (z.B. IIm)
 minimum axle distance: 45mm

3.1 Warranty, Service, Support

MASSOTH warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other countries might have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warranty claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to you dealer or send it directly to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by MASSOTH. Please include your proof of purchase with the returned goods. Errors and changes excepted. Please check our website for up to date brochures, product information, documentation and software updates.

3.2 Hotline

Serviceanfragen richten Sie bitte an:

Massoth Elektronik GmbH

Mo 14:00-17:30 sowie Do 8:00-12:00

FON +49 (0)6151-35077-38

FAX +49 (0)6151-35077-44

hotline@massoth.de

3.2 Hotline

For technical support contact:

Massoth Elektronik GmbH, Germany

Mo 2:00-5:30 p.m.

Thu 8:00-12:00 a.m.

FON +49 (0)6151-35077-38

FAX +49 (0)6151-35077-44

hotline@massoth.de

Massoth Electronics USA

6585 Remington Dr. Suite 200

Cumming, GA 30040

9:00 a.m. to 4:00 p.m. EST Mo thru Fr

Ph. +1 770-886-6670

Fax +1 770-889-6837

hotline@massoth.com



Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische Kleingeräte in der aktuellen Fassung.

This unit conforms to the CE Standards

RoHS

Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich „bleifrei“ hergestellt und damit RoHS-konform.

This unit is manufactured according to the latest EG Standards for lead free manufacturing conforming to RoHS Standard.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte den dafür vorgesehenen Elektroschrott.

Please dispose of according to your State regulations.



Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder durch Hitze entflammbare Brennstoffe.

Do not dispose of in open fire.



Massoth Elektronik GmbH

Frankensteiner Str. 28 · D-64342 Seeheim · Germany

FON: +49 (0)6151-35077-0 · FAX: +49 (0)6151-35077-44

eMail: info@massoth.de · www.massoth.de

